



TX510



Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Canale On/Off - Sporgente

Proprietà tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
Ciclo di lavoro minimo	30 s

Serie

Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m
----------------------------------	-------------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Dotazione

Collegamento bus integrato	Sì
----------------------------	----

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	12 mA
--	-------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
-----------	---

Testo

Funzione	Funzioni di commutazione, regolazione luce, comando per veneziane, invio valore, comando forzato, scenario e riscaldamento, timer, modalità a 2 canali
Tipo di montaggio	Per montaggio a soffitto in scatola 60 da incasso