

**Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Canale On/Off - Sporgente**

**Proprietà tecniche**

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
Ciclo di lavoro minimo	30 s

**Serie**

Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m
----------------------------------	-------------

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

**Dotazione**

Collegamento bus integrato	Sì
----------------------------	----

**Corrente**

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	12 mA
--------------------------------------------------	-------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

**Materiali**

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
-----------	-----------------------------------------------------------

**Testo**

Funzione	Funzioni di commutazione, regolazione luce, comando per veneziane, invio valore, comando forzato, scenario e riscaldamento, timer, modalità a 2 canali
Tipo di montaggio	Per montaggio a soffitto in scatola 60 da incasso

TX510