

TXA101





VALIGIA KNX PER PROGRAMMAZIONE EASY TJA670 + TXA114 + ACCESS POINT IP WIFI

Proprietà tecniche

Equipaggiamento

Web server	r	SÌ
Numero di d	canali	1

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway	
multimediale	Interfaccia multipla

Impostazioni

razione supportata easy
razione supportata eas

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C	-

Controlli e indicatori

	- 3
Con indicatore a LED	SI
CON INDICATOR & LLD	JI -

Serie

Larghezza		41,50 mm

Profondità 10 mm

Testo

Etichettatura	Con campo di scrittura
---------------	------------------------

Connettori a jack

Con 2 porte USB tipo B, USB 2.0 compatibile