



TXA610D



**MODULO USCITA ON/OFF BUS KNX - 10 OUT 16A AC1 230V CARICHI CAPACITIVI - 6 M. DIN**

**Proprietà tecniche**

**Connettività**

Con sistema bus KNX	Sì
Con sistema bus radio KNX	No

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
---------------------------------------	-----------

**Serie**

Numero di unità in larghezza	6
------------------------------	---

**Materiali**

Colore	Grigio
--------	--------

**Equipaggiamento**

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	No

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
Corrente assorbita dal cavo bus a riposo	4 mA

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Potenza**

Potenza d'uscita	2300 W
------------------	--------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Funzione	Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect

