



TXA664D



## Modulo KNX dali easy 4 output broadcast 6M

### Proprietà tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Equipaggiamento

Numero di uscite	4
Tipo di dimmer	Attuatore dimmer

#### Numero di moduli

Numero di moduli	6
------------------	---

#### Potenza

Alimentazione del variatore	1 - 3 W
-----------------------------	---------

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di connettore	QuickConnect

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
---------------------------------------	-----------

#### Testo

Fusibile	Passacavi inclinati
Principio regolazione luce	Rilevamento automatico del carico, Controllo del carico via bus DALI in trasmissione
Funzione	Funzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect
Etichettatura	Campo di scrittura grosso
Protezione	Sì