




TYB708D



## Modulo KNX Univ 8In / 8Out / 4In + 4Out

### Proprietà tecniche

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

#### Corrente

Numero di circuiti di ingresso 8

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX No

#### Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria Sì

Radiofrequenza bidirezionale No

Con batterie No

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Solo per uso interno

Numero di moduli da 17,5 mm 0

#### Illuminazione

Controllo LED Sì

#### Materiali

Colore Nero

Codice RAL 9005

#### Protezione

Grado di protezione IP IP20

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 20 - 20 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema 30 V DC tramite bus