




TYB708D



Modulo KNX Univ 8In / 8Out / 4In + 4Out

Proprietà tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

Corrente

Numero di circuiti di ingresso 8

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria Sì

Radiofrequenza bidirezionale No

Con batterie No

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Solo per uso interno

Numero di moduli da 17,5 mm 0

Illuminazione

Controllo LED Sì

Materiali

Colore Nero

Codice RAL 9005

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 20 - 20 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema 30 V DC tramite bus