



TYBS704A

Modulo KNX Secure 4 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso

Proprietà tecniche

Architettura

Sistema bus EIB

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy

Corrente

Numero di circuiti di ingresso 4

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria No

Radiofrequenza bidirezionale No

Con batterie No

Con controllo HVAC No

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Illuminazione

Controllo LED No

Materiali

Materiale Plastica

Colore Grigio chiaro

Codice RAL 7035

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5-+45 °C

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 3,3-3,3 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21-32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema 30 V DC tramite bus