



TYC120

## GATEWAY KNX ENOCEAN 32 CANALI

### Proprietà tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

#### Protezione

Grado di protezione IP IP20

#### Frequenza

Radiofrequenza di trasmissione 868,30 - 868,30 MHz

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Serie

Larghezza 81 mm

Lunghezza 81 mm

Profondità 25 mm

#### Testo

Ogni canale è configurabile con diverse funzioni, Funzioni di ricezione EnOcean per conversione in telegrammi KNX: ad es. commutazione, regolazione della luce, comando veneziana, scenario illuminazione, contatti finestra, valori di temperatura e di luminosità, simulazione di presenza, dispositivi di comando per ambiente

Funzione

Tipo di montaggio Per installazione a parete, Possibilità di montaggio su scatole da incasso