



TYC120

GATEWAY KNX ENOCEAN 32 CANALI

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Frequenza

Radiofrequenza di trasmissione	868,30 - 868,30 MHz
--------------------------------	---------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Serie

Larghezza	81 mm
Lunghezza	81 mm
Profondità	25 mm

Testo

Funzione	Ogni canale è configurabile con diverse funzioni, Funzioni di ricezione EnOcean per conversione in telegrammi KNX: ad es. commutazione, regolazione della luce, comando veneziana, scenario illuminazione, contatti finestra, valori di temperatura e di luminosità, simulazione di presenza, dispositivi di comando per ambiente
----------	---

Tipo di montaggio	Per installazione a parete, Possibilità di montaggio su scatole da incasso
-------------------	--