21 - 32 V



TYF120

Gateway IP/KNX

Proprietà tecniche

_				_
Eα	uip	add	iam	ento

Web server	SÌ
Condizioni di impiego	
Tensione d'esercizio	24 - 24 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

Modalità di configurazione supportata	ETS

Protezione

Impostazioni

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	SÌ

Serie

Numero di unita in larghezza	Numero di unità in larghezza	2
------------------------------	------------------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	RJ45
--------------------	------

Testo

Tipo di connessione

Collegamento tensione d'esercizio attraverso morsetto di collegamento, Con collegamento RJ45 per reti Ethernet/IP