



VE118G

## Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 18 Mod

### Proprietà tecniche

#### Connessione

Numero di ingressi per tubi 15

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 400 - 400 V

#### Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a parete

#### Corrente

Corrente nominale 63 A

#### Equipaggiamento

Numero di guide DIN 1

Numero di file 1

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con piastra di montaggio No

#### Numero di moduli

Numero di moduli 18

#### Funzioni

Con ingressi per tubi Sì

#### Serie

Altezza 302 mm

Larghezza 418 mm

Profondità 151 mm

Numero di unità in larghezza 18

#### Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente Sì

#### Materiali

Materiale Polistirolo (PS)

Codice RAL 7035

Colore Grigio chiaro

**Protezione**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Classe protezione                                | Isolamento classe II                |
| Resistenza agli urti IK                          | IK07                                |
| Grado di protezione IP                           | IP65                                |
| Tipo di bloccaggio                               | Serratura a scatto, Senza serratura |
| Grado di resistenza al filo incandescente<br>GWT | 750 °C                              |