



VE212G

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 24 Mod (2X12 Mod)

Proprietà tecniche

Connessione

Numero di ingressi per tubi 12

Condizioni di impiego

Tensione nominale 400 - 400 V

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 63 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 2

Numero di file 2

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 24

Funzioni

Con ingressi per tubi Sì

Serie

Altezza 427 mm

Larghezza 310 mm

Profondità 151 mm

Numero di unità in larghezza 12

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Polistirolo (PS)

Codice RAL 7035

Colore Grigio chiaro

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto, Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	750 °C
