



Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 300x500x160 mm IP65, 2x18M

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 63 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 3

Numero di file 3

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura Sì

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 36

Serie

Altezza 500 mm

Larghezza 300 mm

Profondità 160 mm

Profondità di installazione 160 mm

Numero di unità in larghezza 12

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 7035

Colore Grigio chiaro

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Grado di protezione IP IP65

Tipo di bloccaggio 3 lati 7 mm

Grado di resistenza al filo incandescente
GWT 850 °C

VP36M