



XEM470

EMC flow - Energy Management Controller per witty solar

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 230 - 230 V

Corrente

Numero di circuiti di ingresso 3

Serie

Larghezza 70 mm

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Adattatore per guida DIN

Modalità di trasmissione Ethernet

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 55 °C