XEM470

EMC flow - Energy Management Controller per witty solar

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego	
Tensione d’ingresso	230 - 230 V
Corrente	
Numero di circuiti di ingresso	3
Serie	
Larghezza	70 mm
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Connettività	
Tipo di montaggio/installazione	Adattatore per guida DIN
Modalità di trasmissione	Ethernet
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Guida DIN
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Condizioni d'uso	
Temperatura d’esercizio	-25 - 55 °C