



XEV102

**EV stazione di ricarica witty Premium 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54**

**Proprietà tecniche**

**Potenza**

Potenza per punto di carica	7,40 kW
Carico collegato	8 - 8 kW

**Frequenza**

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Alimentazione**

Numero di fasi per l'alimentazione	1
------------------------------------	---

**Corrente**

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

**Connettività**

Numero di stazioni di ricarica	1
--------------------------------	---

**Funzioni**

Con gestione del carico	Sì
-------------------------	----

**Equipaggiamento**

Numero di prese domestiche	1
Con interruttore	Sì
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	Sì

**Connessione**

Tipo di connettore	Tipo 2; tipo 2
--------------------	----------------

**Serie**

Larghezza	346 mm
Lunghezza	480 mm
Profondità	233 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Installazione a parete
--------------	------------------------

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP54
Resistenza agli urti IK	IK10