



XEV103

### EV stazione di ricarica witty Premium 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54

#### Proprietà tecniche

##### Potenza

Potenza per punto di carica	22 kW
Carico collegato	22 - 22 kW

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Alimentazione

Numero di fasi per l'alimentazione	3
------------------------------------	---

##### Corrente

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

##### Connettività

Numero di stazioni di ricarica	1
--------------------------------	---

##### Funzioni

Con gestione del carico	Sì
-------------------------	----

##### Equipaggiamento

Numero di prese domestiche	1
Con interruttore	No
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	Sì

##### Connessione

Tipo di connettore	Tipo 2; tipo 2
--------------------	----------------

##### Serie

Larghezza	346 mm
Lunghezza	480 mm
Profondità	233 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
--------------	------------------------

##### Protezione

Grado di protezione IP	IP54
Resistenza agli urti IK	IK10