



XEV1K07T2S

## EVCS witty solar 1x7kW 1P T2 con lettore RFID

### Proprietà tecniche

#### Potenza

Potenza per punto di carica	7 kW
Carico collegato	1,38 - 7,36 kW

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Alimentazione

Numero di fasi per l'alimentazione	3
------------------------------------	---

#### Corrente

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

#### Connettività

Numero di stazioni di ricarica	1
--------------------------------	---

#### Funzioni

Con gestione del carico	Sì
-------------------------	----

#### Equipaggiamento

Numero di prese domestiche	0
Con interruttore	No
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	Sì

#### Connessione

Tipo di connettore	Tipo 2S
--------------------	---------

#### Serie

Larghezza	237 mm
Lunghezza	549 mm
Profondità	173 mm

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
--------------	------------------------

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP55
Resistenza agli urti IK	IK10