

XEV1K07T2SEMC

KIT witty solar 1x7kW con lettore RFID + EMC + contatore MID 1P

Proprietà tecniche

Potenza

Potenza per punto di carica	7 kW
Carico collegato	1,38 - 7,36 kW

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentazione

Numero di fasi per l'alimentazione	3
------------------------------------	---

Corrente

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

Connettività

Numero di stazioni di ricarica	1
--------------------------------	---

Funzioni

Con gestione del carico	Sì
-------------------------	----

Equipaggiamento

Numero di prese domestiche	0
Con interruttore	No
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	Sì

Connessione

Tipo di connettore	Tipo 2S
--------------------	---------

Serie

Altezza	553,50 mm
Larghezza	237 mm
Lunghezza	549 mm
Profondità	173 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
--------------	------------------------

Protezione

Grado di protezione IP	IP55
Resistenza agli urti IK	IK10