



XEV1K22T2SEMC

### KIT witty solar 22kW con lettore RFID + EMC + contatore MID 3P

#### Proprietà tecniche

##### Potenza

Potenza per punto di carica	22 kW
Carico collegato	1,38 - 22,08 kW

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Alimentazione

Numero di fasi per l'alimentazione	3
------------------------------------	---

##### Corrente

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

##### Connettività

Numero di stazioni di ricarica	1
--------------------------------	---

##### Funzioni

Con gestione del carico	Sì
-------------------------	----

##### Equipaggiamento

Numero di prese domestiche	0
Con interruttore	No
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	Sì

##### Connessione

Tipo di connettore	Tipo 2S
--------------------	---------

##### Serie

Altezza	553,50 mm
Larghezza	237 mm
Lunghezza	549 mm
Profondità	173 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
--------------	------------------------

##### Protezione

Grado di protezione IP	IP55
Resistenza agli urti IK	IK10