



XEV1K22T2SEMCC

**KIT witty solar 22kW lettore RFID + EMC + contatore MID 3P + cavo 7,5m 3P-32A**

**Proprietà tecniche**

**Potenza**

Potenza per punto di carica	22 kW
Carico collegato	1,38 - 22,08 kW

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentazione**

Numero di fasi per l'alimentazione	3
------------------------------------	---

**Corrente**

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

**Connettività**

Numero di stazioni di ricarica	1
--------------------------------	---

**Funzioni**

Con gestione del carico	Sì
-------------------------	----

**Equipaggiamento**

Numero di prese domestiche	0
Con interruttore	No
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	Sì

**Connessione**

Tipo di connettore	Tipo 2S
--------------------	---------

**Serie**

Larghezza	237 mm
Lunghezza	549 mm
Profondità	173 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Installazione a parete
--------------	------------------------

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP55
Resistenza agli urti IK	IK10