



XEV201C

**EV stazione di ricarica witty Premium 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 + RFID + IP**

**Proprietà tecniche**

**Potenza**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Potenza per punto di carica | 7,40 kW  |
| Carico collegato            | 8 - 8 kW |

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Alimentazione**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Numero di fasi per l'alimentazione | 1 |
|------------------------------------|---|

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 32 A |
|-------------------|------|

**Connettività**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero di stazioni di ricarica | 1 |
|--------------------------------|---|

**Funzioni**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Con gestione del carico | Sì |
|-------------------------|----|

**Equipaggiamento**

|  |    |
|--|----|
| Numero di prese domestiche                                   | 1  |
| Con interruttore   | Sì |
| Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente | Sì |

**Connessione**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo di connettore | Tipo 2 |
|--------------------|--------|

**Serie**

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 480 mm |
| Larghezza  | 346 mm |
| Lunghezza  | 480 mm |
| Profondità | 233 mm |

**Installazione, montaggio**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Montaggio su | Installazione a parete |
|--------------|------------------------|

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP54 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK10 |