



10316086

Opbouwafdekraam 3-v, berker Q.1, antraciet

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 3 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------------|----------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Diepte | 35 mm |
| Inbouwdiepte | 33,50 mm |

Uitrusting

| | |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal, Verticaal |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------------|
| Materiaal | Duroplast |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld, Gelakt |
| Kleur | Antraciet |
| RAL-kleur | 7021 |
| Afwerking oppervlakte | Softfinish |

Toebehoren

| | |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Teksten

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Montagewijze | Voor horizontale en verticale montage |
| Gerelateerde Series | Serie berker Q.1 |