



10417003

Opbouwbehuizing 1-v, berker K.5, alulook, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 0

Afmetingen

Hoogte 82 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 41,50 mm

Inbouwdiepte 36 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Materiaal

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld, Gelakt

Kleur Aluminium

RAL-kleur 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Toebehoren

Met afdekraam Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Montagewijze Geschikt voor montage op brandbare ondergrond

Gerelateerde Series Serie berker K.5