



10419939

## Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1, alulook

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	83 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	37 mm

#### Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal, Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Kleur	Aluminium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale en verticale montage
Gerelateerde Series	Serie berker S.1