



10419939

Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1, alulook

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	83 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	37 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal, Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Kleur	Aluminium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat

Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale en verticale montage
Gerelateerde Series	Serie berker S.1