



10427004

## Opbouwbehuizing 2-v vert. berker K.5, edelstaal, gelakt

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	88,50 mm
Breedte	153 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	36 mm

#### Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Materiaal

Materiaal	RVS, Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld, Gelakt
Kleur	RVS
RAL-kleur	9022
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor verticale montage
Gerelateerde Series	Serie berker K.5