



10428982

**Opbouwbehuizing 2-v, berker S.1, wit, glz.**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Afmetingen**

Hoogte	83 mm
Breedte	154 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	37 mm

**Uitrusting**

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

**Installatie, montage**

Montage/aansluitpositie	Horizontaal, Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Materiaal**

Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Wit
RAL-kleur	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend

**Toebehoren**

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Teksten**

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale en verticale montage
Gerelateerde Series	Serie berker S.1