



10438982

### Opbouwbehuizing 3-v, berker S.1, wit, glz.

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

##### Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	225 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	37 mm

##### Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

##### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal, Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

##### Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Wit
RAL-kleur	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend

##### Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

##### Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale en verticale montage
Gerelateerde Series	Serie berker S.1