



10537004

Opbouwbehuizing 3-v hor. berker K.5, edelstaal, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------------|-----------|
| Hoogte | 82 mm |
| Breedte | 230,50 mm |
| Diepte | 41,50 mm |
| Inbouwdiepte | 36 mm |

Uitrusting

| | |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------------|
| Materiaal | RVS, Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld, Gelakt |
| Kleur | RVS |
| RAL-kleur | 9022 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Toebehoren

| | |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Teksten

| | |
|---------------------|--|
| Montagewijze | Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale montage |
| Gerelateerde Series | Serie berker K.5 |