



1678

## LED-lampen E10, wit

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

#### Materiaal

Kleur Wit