



1678

LED-lampen E10, wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom 0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Materiaal

Kleur Wit