



167801

LED-lampen E10, rood

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Materiaal

Kleur Rood