



181110

### Drukknop 12 V, maak, chroom glz.

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

##### Architectuur

Aantal polen	1
--------------	---

##### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

##### Materiaal

Kleur	Chroom
-------	--------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Messing
-----------	---------

Oppervlaktebehandeling	Verchroomd, Gegalvaniseerd
------------------------	----------------------------

Transparant	Nee
-------------	-----

##### Afmetingen

Diepte	19,70 mm
--------	----------

Inbouwdiepte	13 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	0
--------------------------	---

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
---------------------	-------------

##### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Schakelmodus	Maakcontact
--------------	-------------

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Gerelateerde Series	TS
---------------------	----

Gerelateerde Systeem	Berker TS
----------------------	-----------