



181110

## Drukknop 12 V, maak, chroom glz.

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

#### Architectuur

Aantal polen	1
--------------	---

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee

#### Materiaal

Kleur	Chroom
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Messing
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd, Gegalvaniseerd
Transparant	Nee

#### Afmetingen

Diepte	19,70 mm
Inbouwdiepte	13 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Maakcontact
afdruk	Zonder opdruk
Gerelateerde Series	TS
Gerelateerde Systeem	Berker TS