



181110

Drukknop 12 V, maak, chroom glz.

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Materiaal

Kleur	Chroom
-------	--------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Messing
-----------	---------

Oppervlaktebehandeling	Verchroomd, Gegalvaniseerd
------------------------	----------------------------

Transparant	Nee
-------------	-----

Afmetingen

Diepte	19,70 mm
--------	----------

Inbouwdiepte	13 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	0
--------------------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
---------------------	-------------

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Schakelmodus	Maakcontact
--------------	-------------

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Gerelateerde Series	TS
---------------------	----

Relativo Sistema	Berker TS
------------------	-----------