



181112

### Drukknop 24 V, maak, goud glz.

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

##### Architectuur

Aantal polen	1
--------------	---

##### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee

##### Materiaal

Kleur	Goud
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Messing
Oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd
Transparant	Nee

##### Afmetingen

Diepte	19,70 mm
Inbouwdiepte	13 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
---------------------	-------------

##### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Maakcontact
afdruk	Zonder opdruk
Gerelateerde Series	TS
Gerelateerde Systeem	Berker TS