



181112

Drukknop 24 V, maak, goud glz.

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee

Materiaal

Kleur	Goud
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Messing
Oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd
Transparant	Nee

Afmetingen

Diepte	19,70 mm
Inbouwdiepte	13 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
---------------------	-------------

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Maakcontact
afdruk	Zonder opdruk
Gerelateerde Series	TS
Relativo Sistema	Berker TS