



181113

Druknop 24 V, maak, edelstaal mat

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 12 V

Uitvoering

Aantal polen 1

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Met terugmeldcontact Nee

Materiaal

Kleur RVS

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Messing, Nikkel, RVS

Oppervlaktebehandeling Geborsteld

Transparant Nee

Afmetingen

Diepte 19,70 mm

Inbouwdiepte 13 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 60 °C

Teksten

Aansluitwijze Met steekklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Schakelmodus Maakcontact

afdruk Zonder opdruk

Gerelateerde Series TS

Relativo Sistema Berker TS