



20307103

Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.5 alulook, gelakt

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Instellingen

Instelling comfort temperatuur	5 - 30 °C
--------------------------------	-----------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil	0,50 K
----------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse	I (1%)
--------------------------	--------

Materiaal

Kleur	Aluminium
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Met thermische terugkoppeling	Met thermische terugkoppeling
Aansluitwijze	Met steekklemmen
afdruk	Met opdruk
Gerelateerde Series	Serie berker K.5