



20307104

## Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.5, roestvrijstaal

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

#### Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 A

#### Uitrusting

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

#### Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

#### Materiaal

Kleur RVS

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof, RVS

Oppervlaktebehandeling Gelakt

#### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met steekklemmen

afdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker K.5