

260415

USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat

Technische eigenschappen

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Spanning

Ingangsspanning 230-230 V

Uitgangsspanning 5-5 V

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 34 mm

Uitrusting

Aantal uitgangen 2

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Met miniaturzekering Nee

Materiaal

Kleur Antraciet

Afwerking oppervlakte Mat

Vermogen

Energieverbruik standby 0,15 W

Elektrische Stroom

Nominale stroom 0,20 A

Uitgangsstroom 3000 mA

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Aansluitingen Met USB-lader type A+ type C

Beveiliging Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)