

260415

**USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat**

**Technische eigenschappen**

**Connectiviteit**

Type connector/stekker Schroefaansluiting

**Spanning**

Ingangsspanning 230-230 V

Uitgangsspanning 5-5 V

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 34 mm

**Uitrusting**

Aantal uitgangen 2

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

Met miniaturzekering Nee

**Materiaal**

Kleur Antraciet

Afwerking oppervlakte Mat

**Vermogen**

Energieverbruik standby 0,15 W

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 0,20 A

Uitgangsstroom 3000 mA

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Aansluitingen Met USB-lader type A+ type C

Beveiliging Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)