



29511404

Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 alulook

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 V

Vermogen

Opgenomen vermogen in W 2 W

Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Teksten

Verlichting Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via drukknoproepbaar. De kleursequentie kan op elke positie worden gestopt met de drukknop.

Etikettering Folie met opdruk van insteekbare symbolen

Gerelateerde Series Serie berker S.1