



Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 alulook

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Vermogen

Opgenomen vermogen in W	2 W
-------------------------	-----

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Oppervlaktebehandeling	Gelakt
------------------------	--------

Teksten

Verlichting	Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via drukknoproepbaar. De kleursequentie kan op elke positie worden gestopt met de drukknop.
-------------	---

Etikettering	Folie met opdruk van insteekbare symbolen
--------------	---

Gerelateerde Series	Serie berker S.1
---------------------	------------------

29511404