



29512089

### Ledmodule RGB, R.1/R.3/R.8 polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
|-------------------|-------|

##### Vermogen

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Opgenomen vermogen in W | 2 W |
|-------------------------|-----|

##### Aansluiting

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------------|

##### Materiaal

|       |          |
|-------|----------|
| Kleur | Polarwit |
|-------|----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
|-----------------------|----------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
|------------------------|-------------|

##### Teksten

|             |   |
|-------------|---|
| Verlichting | Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via drukknoproepbaar. De kleursequentie kan op elke positie worden gestopt met de drukknop. |
|-------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| Etikettering | Folie met opdruk van insteekbare symbolen |
|--------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Gerelateerde Series | Serie berker 1930, Serie berker R.1, Serie berker R.3 |
|---------------------|---|