



29516089

Ledmodule RGB, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
|-------------------|-------|

Vermogen

| | |
|-------------------------|-----|
| Opgenomen vermogen in W | 2 W |
|-------------------------|-----|

Aansluiting

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede | 2,50 - 2,50 mm ² |
|------------------|-----------------------------|

Materiaal

| | |
|-------|----------|
| Kleur | Polarwit |
|-------|----------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Afwerking oppervlakte | Softfinish |
|-----------------------|------------|

| | |
|-----------|-------------------|
| Materiaal | Metaal, Kunststof |
|-----------|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------|
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
|------------------------|-------------|

Teksten

| | |
|-------------|---|
| Verlichting | Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via drukknoproepbaar. De kleursequentie kan op elke positie worden gestopt met de drukknop. |
|-------------|---|

| | |
|--------------|---|
| Etikettering | Folie met opdruk van insteekbare symbolen |
|--------------|---|

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Gerelateerde Series | Serie berker Q.1, Serie berker Q.3 |
|---------------------|------------------------------------|