



29517003

## Ledmodule RGB, berker K.5 aluminium (gelakt)

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
|-------------------|-------|

#### Vermogen

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Opgenomen vermogen in W | 2 W |
|-------------------------|-----|

#### Aansluiting

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------------|

#### Materiaal

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Kleur                  | Aluminium |
| Afwerking oppervlakte  | Mat       |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt    |

#### Teksten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Verlichting         | Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via drukknoproepbaar. De kleursequentie kan op elke positie worden gestopt met de drukknop. |
| Etikettering        | Folie met opdruk van insteekbare symbolen   |
| Gerelateerde Series | Serie berker K.5  |