



29517003

## Ledmodule RGB, berker K.5 aluminium (gelakt)

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

#### Vermogen

Opgenomen vermogen in W	2 W
-------------------------	-----

#### Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
------------------	-----------------------------

#### Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Oppervlaktebehandeling	Gelakt
------------------------	--------

#### Teksten

Verlichting	Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via drukknoproepbaar. De kleursequentie kan op elke positie worden gestopt met de drukknop.
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etiketring	Folie met opdruk van insteekbare symbolen
------------	-------------------------------------------

Gerelateerde Series	Serie berker K.5
---------------------	------------------